

## opvangbak pro-line

voor kleinemballage, opvangvolume  
40 l, hoogte x breedte x diepte 180 x  
784 x 400 mm

Artikelnummer: 235694



10  
YEARS  
WARRANTY



## opvangbak





- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 40 l
- hoogte x breedte x diepte 180 x 784 x 400 mm
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster
- 10 jaar garantie



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	400 mm
type opvangbak	opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	zwart
opvangvolume	40 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	stapelbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	garantie	10 jaar
hoogte	180 mm	gewicht	3,8 kg
breedte	784 mm		

## Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen