

## Cascao Roue encastrable



force 600 kg, diamètre 160 mm,  
longueur moyeu 60 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Double roulement à billes,  
jante en aluminium

Numéro d'article: 243676



### Roue encastrable

- force 600 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

|                       |                                      |                   |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| manutention dynamique | roues                                | matériau de jante | aluminium                 |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | roulement         | Double roulement à billes |
| modèle                | Roue                                 | frein             | sans                      |
| charge                | 600 kg                               | pare-fils         | non                       |
| pneumatique           | polyuréthane                         | longueur de moyeu | 60 mm                     |
| Ø de roue             | 160 mm                               | Poids             | 1,15 kg                   |

