

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1200 x 1023 x 600 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 500784



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast






- hoogte x breedte x diepte 1200 x 1023 x 600 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| meubeltype | kast | uittrekbare lade | 85 % |
| type kast | ladekast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| materiaal | plaatstaal | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 1200 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| breedte | 1023 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| diepte | 600 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| kast uitrusting | lades | afsluitbaar | ja |
| laden aantal | 9 stuks | sluitsysteem | cilinderslot |
| laden aantal x hoogte | 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm | scheidingswand | nee |
| fronthoogte 75 mm | 2 stuks | greep | greeplijst |
| fronthoogte 100 mm | 4 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 150 mm | 1 stuks | garantie | 10 jaar |
| fronthoogte 200 mm | 2 stuks | certificering | GS // TÜV |
| draagvermogen lade | 50 kg | gewicht | 142 kg |
| uittrekrail lade | kogelgelagerd | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 404287 |  | scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 125 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404288 |  | scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404290 |  | scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 200 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404303 |  | Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 1023 mm, dikte 3 mm, in zwart |
| 404304 |  | geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 1023 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart |
| 404307 |  | etiketlijst voor ladekast, breedte 1023 mm, achterzijde magnetisch |
| 500795 |  | bak, met 48 vakken, 40 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 1023 mm, met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |