

C+P

**hauteur x largeur x
profondeur 1000 x 1200 x 400
mm**
ERGO

ERGO

verrouillable avec Poignée à serrure
Ergo-Lock, soubassement socle,
corps avec thermolaquage, face
avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 503664



C+P Armoire mi-haute ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 400 mm

- force par plateau 70 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- réglable par pas de 15 mm
- avec tapis en caoutchouc strié
- double porte battante
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée combinée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1000 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1200 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	400 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	70 kg	angle d'ouverture de porte	110 °
surface de corps	thermolaqué	poignée	poignée combinée
surface de face avant	thermolaqué	roulant	non
verrouillable	oui	certification	GS
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	5 années
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points	Poids	43,5 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
395689		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1200 x 400 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge