

## RVS wandkast

hoogte x breedte x diepte 600 x 650 x 320 mm, dubbele openslaande deur, 2 niveaus met RVS legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp aan één zijde geborsteld, front aan één zijde geborsteld



Artikelnummer: 522041

## Wandkast

RVS wandkast

- Ideaal voor medische, chemische en voedselverwerkende bedrijven
- hoogte x breedte x diepte 600 x 650 x 320 mm
- RVSconstructie, stevig gelast
- dubbele openslaande deur
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met RVS legbord
- draagvermogen per niveau 45 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp aan één zijde geborsteld
- front aan één zijde geborsteld

## Technische details




meubeltype	kast	oppervlak front	aan één zijde geborsteld
type kast	wandkast	sluitsysteem	cilinderslot
geschikt voor (branches)	medisch, chemisch en voedselverwerking	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele openslaande	materiaal	RVS

deur	deur		
deur uitvoering	inliggend	materiaal verwerking	gelast
hoogte	600 mm	eigenschap materiaal	bestand tegen koude, hitte, vocht, vele chemicaliën, slijt- en corrosiebestendig, gemakkelijk te desinfecteren
breedte	650 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
diepte	320 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	RVS legbord	stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
draagvermogen legbord	45 kg	gewicht	19 kg
oppervlak romp	aan één zijde geborsteld		

## Gerelateerde Producten

522047	·	RVS legbord voor wandkast, breedte x diepte 650 x 320 mm, draagvermogen 45 kg, van RVS
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw