

RVS lessenaarkast

hoogte x breedte x diepte 1340 x 500 x 500 mm

Artikelnummer: 522044



Lessenaarkast

RVS lessenaarkast

- hoogte x breedte x diepte 1340 x 500 x 500 mm
- constructie van RVS
- vleugeldeur
- stompe deuren
- 2 niveaus met RVS legbord
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per niveau 45 kg
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel

Technische details




meubeltype	kast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type kast	lessenaar	draagvermogen legbord	45 kg
type lessenaar	lessenaarkast	materiaal	RVS
type deur	vleugeldeur	verrijdbaar	nee
hoogte	1340 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	500 mm	onderbouw	sokkel
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja

legborden / schappen aantal	2 stuks	gewicht	56 kg
legbord-/niveautype	RVS legbord		

Gerelateerde Producten

522049		RVS legbord voor lessenaarkast, breedte x diepte 500 x 500 mm, draagvermogen 45 kg, van RVS
--------	--	---

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw