

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



Artikelnummer: 712839

BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	195 mm	
	roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	60 mm
	bouwmodel	zwenkwiel	naafboorgat	20 mm

draagvermogen	135 kg	wielbreedte	40 mm
banden	massief rubber	uitlading	11 mm
wiel-ø	160 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	135 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	2,2 kg
draadvangkappen	nee		

Gerelateerde Producten

713026



wiel, draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken