

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 37 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



**BS ROLLEN**

Artikelnummer: 712963

## BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 37 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	155 mm
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	50 mm
bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	12 mm
draagvermogen	100 kg	wielbreedte	37 mm

banden	massief rubber	uitlading	34 mm
wiel-ø	125 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	105 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
draadvangkappen	nee	gewicht	0,94 kg

## Gerelateerde Producten

713015



wiel, draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 37 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken