

## hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2550 x 750 x 300 mm, veldlast 480 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 7 ordnerhoogtes voor 72 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



hofs  
REGALSISTEME



Artikelnummer: 716465



## hofs Dossier-schroefstelling

### Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2550 x 750 x 300 mm
- veldlast 480 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 7 ordnerhoogtes voor 72 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau (zonder extra schoren), stabiliteit in de lengte- en diepterichting en veiligheidsrand



- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

## Technische details

meubeltype	stelling	dekvloer	ja
stellingtype	dossierstelling	vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	schroefsysteem	vakdiepte	300 mm
stellingveld	aanbouwweld	ordnercapaciteit	72 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2550 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	750 mm	veldlast	480 kg
diepte	300 mm	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
legborden / schappen aantal	8 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
ordnerhoogtes	7 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	60 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagranden// legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
gebruik	eenzijdig	garantie	5 jaar
materiaal	staal	gewicht	18,5 kg
stelling uitrusting	legborden		





## Gerelateerde Producten

716534



legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit