

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 400 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 200 x 42 mm, naaf met rollager, velg van polyamide

Artikelnummer: 997692



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 400 kg
- met Massief rubberen elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 200 x 42 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm
- naaf met rollager
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
roltype	transporttoestelwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	400 kg	naaflengte	60 mm
banden	Massief rubberen elastiek	naafboorgat	20 mm
wiel-Ø	200 mm	wielbreedte	42 mm
materiaal velg	polyamide	afstand schroefgat	105x80 mm

wiellager rollager

gewicht 1,3 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken