

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	455-1100
Artikel/Modell	SARO Heißluftofen mit Grill Modell EKO 595
GTIN	4017337 045907



- Material: Edelstahl
- Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen
- Distanz zwischen den Rosten 84 mm
- 2 Lüfter + Grill
- Timer
- Kapazität: 4 x 435 x 350 mm oder 450 x 325 mm
- Lieferung ohne Roste
- Gewicht: 39 kg
- Maße: B 589 x T 660 x H 580
- Temp. max. +280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,15 kW, Grillleistung: 1,7 kW

Ursprung	Italien
Zolltarifnummer	84198180
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827