


## Serie »valve line«

- sandgestrahlte Ausführung -


Gehäuse und Kugel:	Messing vernickelt
Drehgriff:	Kunststoff
Kugelabdichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar



373.01-E

### Kugelhahn mit Flügelgriff

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	SW mm	DN	G	G1	T mm	T1 mm	E mm
373.01-E	115727	42,0	20	8	G 1/4	G 1/4	12,0	9,5	38,0
373.02-E	115728	42,0	20	8	G 3/8	G 3/8	12,0	10,5	38,0
373.03-E	115729	45,5	24	10	G 1/2	G 1/2	12,0	10,5	41,5



373.11-E

### Kugelhahn mit Flügelgriff

Art.-Nr.	Ident Nr.	L mm	SW mm	DN	G	G1	T mm	T1 mm	E mm
373.11-E	115730	40,5	20	8	G 1/4	G 1/4	9,5	9,5	38,0
373.22-E	115731	40,5	20	8	G 3/8	G 3/8	10,0	10,5	38,0
373.33-E	115732	44,5	24	10	G 1/2	G 1/2	11,5	10,5	41,5