

## Aluminium-Transportwagen Typ TW



Transportwagen aus Leichtmetall mit abklappbarer Längswand.

- ideal für einen einfachen innerbetrieblichen Transport
- bewährt als leichtes und universelles Transportmittel in zahlreichen Einsatzgebieten
- oberer und unterer Wagenrand durch Aluminium-Pressprofile verstärkt
- trapezförmige Sicken erhöhen die Stabilität des Wagens
- geringes Eigengewicht durch Aluminium-Fertigung
- leichtgängiges Fahrwerk mit je 2 Bock- und Lenkrollen bzw. 4 Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3, jeweils aus Vollgummi
- wahlweise mit und ohne Deckel erhältlich
- Einsatzgebiete: Textilindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Wäschereien, Kaufhäuser, Entsorgungsunternehmen, Banken und Versicherungen, Elektronikindustrie, andere Branchen mit Transportlogistik

### Gleich mitbestellen



- Zylinderschlösser für Aluminium-Transportwagen Typ TW, 1 Paar

Bestell-Nr. 137-230-J0

Deckel: anscharniert, mit 2 Hebelspannverschlüssen.



Transportwagen TW 235-B ohne Deckel, Bestell-Nr. 137-212-J0



Transportwagen TW 235-D, ohne Deckel, Bestell-Nr. 137-215-J0



Transportwagen TW 415-B, ohne Deckel, Bestell-Nr. 137-219-J0

Typ Version	TW 235-B	TW 235-D	TW 415-B	TW 360-B	TW 1050-B
	4-seitig geschlossene Längswand			abklappbare Längswand	
Ausstattung	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen	4 Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Volumen [l]	223	223	415	355	1050
Maße außen B x T x H [mm]	730 x 580 x 740	730 x 580 x 740	1030 x 670 x 835	930 x 530 x 985	1280 x 730 x 1430
Maße innen B x T x H [mm]	700 x 550 x 580	700 x 550 x 580	1000 x 640 x 650	900 x 500 x 800	1250 x 700 x 1200
Traglast gesamt [kg]	200	200	250	250	300
Bestellnummer ohne Deckel	137-212-J0	137-215-J0	137-219-J0	137-224-J0	137-227-J0
Bestellnummer mit Deckel	137-211-J0	137-213-J0	137-218-J0	137-220-J0	137-225-J0