


# Technisch specificatieblad

## Kruisverbinder met tussenplaat voor Rd 8-10 x Rd 16

Artikelnr. 5312345



- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-EC 62305-3
- Passing: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Met tussenplaat
- Gemonteerd met 4 zeskantbouten M8 x 25 en 4 zeskantmoeren M8



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

### Productbeschrijving

### Stamgegevens

Bestelnr.	5312345
Type	252 8-10X16 FT
Omschrijving 1	Kruisverbinder
Dimensie	8-10mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Gewicht	38,80 kg/100 st.




# Technisch specificatieblad

## Kruisverbinder met tussenplaat voor Rd 8-10 x Rd 16

Artikelnr. 5312345



### Technische gegevens



Afmeting A	60,00 mm
Afmeting B	60,00 mm
Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Kruisverbinder
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor verbinding	Ronde geleider Rd 8-10 / Rd 16
Afstelling	Rd 8-10 x 16 mm
Tussenplaat	<input checked="" type="checkbox"/>