

## Hovden Grafiet Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630001  
 EAN: 7021986300017



### Elektrisch

System wattage: 8W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 550lm  
 Werkzaamheid: 69 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Lens  
 Bundelhoek: 36°  
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0  
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Buiten  
 Kabel: Kabel 2m  
 Aansluiting: Incl. snoer en stekker

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 95  
 Breedte (mm) W: 46  
 Hoogte (mm) H: 100  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.66 / 0.6

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 150 x 125 x 65

