

Orion Wit 760lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212110
 EAN: 7021982121104




Elektrisch

System wattage: 10W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 70, B16: 112, C10: 86, C16: 138

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 760lm
 Werkzaamheid: 76 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 0



Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
 Kleur: Wit
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 87
 Diameter (mm) D: 300
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.08 / 0.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 310 x 95



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 1 0 4