

Garant GRIDLINE

Armario de carga de batería con puertas batientes transparentes, Altura: 2000/DEmm**Datos de pedido**

Número de pedido	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario de carga de baterías equipado en 40×20G, con **caja de fusibles FI y ventilador**.

Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m³ / h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con. / Des.

El armario de puertas batientes está equipado con puertas plegables transparentes.

Suministro:

Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y **registro de medida**. 4 regletas de 6 enchufes. 2 estantes adicionales n.º 940550 tam. 40 y 1 cajón n.º 940642 tam. 125.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno**.

Nota:

Versión alemana de la toma de corriente.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Número puestos insertables	24
Altura	2000 mm
Peso	120 kg
Anchura	1000 mm
Profundidad	500 mm
Altura útil	1845 mm
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	400 V
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	F
Número de tomas de corriente tipo F	24
Tipo de toma de corriente	F
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Armario de cargador batería

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/944503-2000/DE>