

# 0 601 5A6 100 – GST 18 V-LI B

Material number	0 601 5A6 100	0 601 5A6 101	0 601 5A6 103
EAN	3165140786973	3165140786980	3165140861588
Origin product ID BI	35818.0	35818.0	35818.0
Baretool-Nummer	3601EA6100	3601EA6100	3601EA6100
1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood <small>separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31</small>	✓	✓	✓
1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood <small>separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879</small>	✓	✓	✓
1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood <small>separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750</small>	✓	✓	✓
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät <small>1 600 A00 3NH</small>	✓	✓	✓
2 x Akku GBA 18 V 5,0 Ah <small>1 600 A00 2U5</small>			✓
L-BOXX 136 <small>1 600 A00 1RR</small>			✓
L-BOXX 136 Größe 2 <small>1 600 A00 1RR</small>		✓	
Schnellladegerät GAL 1880 CV <small>1 600 A00 B8G</small>			✓
Spanreißschutz <small>2 601 016 096</small>	✓	✓	✓
Bezeichnung	Solo	Solo	
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg



## Technische Daten

### Technische Daten

Hubzahl bei Leerlauf	0 – 2.700 min-1
Hubhöhe	23 mm
Schrägschnitte	0-45 °
Akkukapazität	4,0 Ah
Akkuspannung	18 V

### Schnitttiefe

Schnitttiefe in Holz	120 mm
Schnitttiefe in Alu	20 mm
Schnitttiefe in Metall	8 mm

### Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	81 dB(A)
Schalleistungspegel	92 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 81 dB(A); Schalleistungspegel 92 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.



## Vertriebsinformation

### Positionierung

- Die kompakte und kraftvolle Akku-Stichsäge

### User benefit

- Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien
- SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand