

Technische Information

BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND

- **Sofort klebend**
- **Lösemittelfrei**
- **Für Innen- und Außenbereich**
- **Dauerplastisch**

BESCHREIBUNG:

BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND, doppelseitig klebend, witterungsbeständig, für den Innen – und Außenbereich. Verbinden, Verkleben und Abdichten verschiedenster Materialien untereinander und miteinander. Sofortige, starke Anhaftung bei der Verarbeitung, innerhalb der Verarbeitungstemperatur, ohne zusätzliche Erwärmung.

ANWENDUNG:

BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND:

Für die vielseitige Verwendung im Steil- und Flachdachbereich, Holzrahmenbau, Metall-, Glas-, Fertigteilbau, Fahrzeug-, Karosseriebau. Als Dichtung und für Verklebungen im Klima-, Maschinen- und Anlagenbau. Einsatz zur Geräuschkämmung, schall- und vibrationsabsorbierend. Verbinden von Blechteilen und Glas. Verhinderung von Wasserdurchlässigkeit bei Überlappungen. Anschlüsse an Mauerwerk, Stein, Holz. Dachbereich: Verwendung als regensichere Nageldichtung unterhalb der Konterlattung, uvm.

LIEFERFORM:

	10m Rolle
Kleinverpackung Blister:	1,5m
Bandbreite in mm:	15, 30, 100
Bandstärke:	1,5mm

VERARBEITUNG:

Untergrund: Sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei.

Die Abzugshilfe (Trennpapier) an der Unterseite teilweise abziehen und **BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND** vollflächig andrücken (z.B. unter Verwendung einer Kunststoffrolle). Nach der Fixierung die Abzugshilfe (Trennpapier) weiter abziehen und kontinuierlich das Band fest andrücken (Kunststoffrolle verwenden). Schmutz- und Luftfeinschlüsse sollen beim Anpressen vermieden werden.

Verarbeitungshinweise:

Mit sinkender Verarbeitungstemperatur Temperatur (Innerhalb der angegebenen Verarbeitungstemperatur) verringert sich die Anfangsanhaftung, bei erhöhter Verarbeitungstemperatur erhöht sich die Anfangsanhaftung an den Untergründen.

BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND kann z.B. mit einer Schere zugeschnitten werden. Es muß sichergestellt sein, das vom Untergrund keine Weichmacherwanderung in das Butylband erfolgt.

Butylklebstoffe sind lösemittellempfindlich. Ständiger oder wiederholter Kontakt mit Lösemittel ist zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN:

BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND

Material:	Butylkautschuk
Oberseite mit Trennpapier,	
Unterseite mit mittig geschlitzter Abzugshilfe (Trennpapier)	
Farbe:	Grau
Reißfestigkeit:	70 N / DIN 52451
Einsatztemperatur (Verklebt):	-40° C bis +120° C
Verarbeitungstemperatur:	+10° C bis +40° C
Lagerung:	Rollen liegend bei ca. +20°C, trocken, staubgeschützt - unbegrenzt lagerfähig.

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt, können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. 12.2014