

## Han-Snap Insert Fixing for Standard Rail



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 33 000 9980
Beschreibung	Han-Snap Insert Fixing for Standard Rail
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09330009980">https://b2b.harting.com/09330009980</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	Han-Snap®
Zubehörtyp	Kontakteinsatz-Halterung

### Ausführung

Hinweise	Baugröße 10 A / 16 A unter Verwendung des entsprechenden Adapters!
Lieferumfang	2 Kontakteinsatz-Halterungen

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Haltekraft	≥300 N Tragschiene (Zug) ≥1.000 N Tragschiene (Druck)

### Materialeigenschaften

Werkstoff Zubehör	Polycarbonat (PC)
Farbe Zubehör	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig) IEC 60068-2-27 Schocken
--------	--

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	19,38 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140050594
eCl@ss	27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder