


## LC / LC LWL duplex Patchkabel



- LC / LC Stecker
- Halogenfreies Kabel I-VH 2G-XXX (Multimode), I-VH 2E-XXX (Singlemode)
- OM3 bis 10Gbit Ethernet, OM1 & 2 1Gbit Ethernet
- Stecker mit Keramik Ferrulen
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll



Multimode

Singlemode

Bitte wählen Sie aus der Tabelle Ihr gewünschtes Produkt, die dazugehörige Artikelnummer oder den EAN-Code.

	Multimode OM2 - 50/125 $\mu$	Multimode OM1 - 62,5/125 $\mu$	Multimode OM3 - 50/125 $\mu$	Singlemode - 9/125 $\mu$
1,0 m	249030 / DK-2533-01	1,0 m 248798 / DK-2633-01	1,0 m 248859 / DK-2533-01/3	1,0 m 248910 / DK-2933-01
2,0 m	249054 / DK-2533-02	2,0 m 248804 / DK-2633-02	2,0 m 248866 / DK-2533-02/3	2,0 m 248927 / DK-2933-02
3,0 m	249047 / DK-2533-03	3,0 m 248811 / DK-2633-03	3,0 m 248873 / DK-2533-03/3	3,0 m 248934 / DK-2933-03
5,0 m	249061 / DK-2533-05	5,0 m 248828 / DK-2633-05	5,0 m 248880 / DK-2533-05/3	5,0 m 248941 / DK-2933-05
7,0 m	249078 / DK-2533-07	7,0 m 248835 / DK-2633-07	7,0 m 248897 / DK-2533-07/3	7,0 m 248958 / DK-2933-07
10,0 m	249085 / DK-2533-10	10,0 m 248842 / DK-2633-10	10,0 m 248903 / DK-2533-10/3	10,0 m 248965 / DK-2933-10

## ST / SC LWL duplex Patchkabel



- ST / SC Stecker
- Halogenfreies Kabel I-VH 2G-XXX (Multimode), I-VH 2E-XXX (Singlemode)
- OM3 bis 10Gbit Ethernet, OM1 & 2 1Gbit Ethernet
- Stecker mit Keramik Ferrulen
- Zweifarbig Knickschutzfüßen (für Multimode-Kabel)
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll



Multimode

Singlemode

Bitte wählen Sie aus der Tabelle Ihr gewünschtes Produkt, die dazugehörige Artikelnummer oder den EAN-Code.

	Multimode OM2 - 50/125 $\mu$	Multimode OM1 - 62,5/125 $\mu$	Multimode OM3 - 50/125 $\mu$	Singlemode - 9/125 $\mu$
1,0 m	248606 / DK-2512-01	1,0 m 248668 / DK-2612-01	1,0 m 248972 / DK-2512-01/3	1,0 m 249092 / DK-2912-01
2,0 m	248613 / DK-2512-02	2,0 m 248675 / DK-2612-02	2,0 m 248989 / DK-2512-02/3	2,0 m 249108 / DK-2912-02
3,0 m	248620 / DK-2512-03	3,0 m 248682 / DK-2612-03	3,0 m 248996 / DK-2512-03/3	3,0 m 249115 / DK-2912-03
5,0 m	248637 / DK-2512-05	5,0 m 248699 / DK-2612-05	5,0 m 249009 / DK-2512-05/3	5,0 m 249122 / DK-2912-05
7,0 m	248644 / DK-2512-07	7,0 m 248705 / DK-2612-07	7,0 m 249016 / DK-2512-07/3	7,0 m 249139 / DK-2912-07
10,0 m	248651 / DK-2512-10	10,0 m 248712 / DK-2612-10	10,0 m 249023 / DK-2512-10/3	10,0 m 249146 / DK-2912-10