

## SPANNFIX MAXI - PRODUKTVARIANTEN

### ► 9-226

#### Kugelenkschraubstock SPANNFIX MAXI zum AUFSCHRAUBEN



Anwendung mit Schonbacken



Der SPANNFIX MAXI 9-226 ist durch seinen aufschraubbaren Fuss für alle Werkbänke und Oberflächen geeignet. Mit Hilfe der vier Durchgangslöcher ( $\varnothing$  10 mm) kann der Schraubstock an jeder Tischplatte befestigt werden. Ein Hebeldruck genügt und das eingespannte Werkstück kann stufenlos in jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden.

Spanndruck: 2940 N  
 Spannweite: 100 mm  
 Spanntiefe: 50 mm  
 Backenbreite: 100 mm  
 Backen: Stahl, glatt und geriffelt, wend- und auswechselbar



Position wie Abbildung: ca. 380 x 230 x 150 mm (Maße zur Orientierung)



Gewicht: 3600 g



## SPANNFIX MAXI - FUSSTEILE

### ► 9-227

#### Kugelenk-Fußteil SPANNFIX MAXI zum ANKLEMMEN

Farbe dunkelgrau metallic, Oberfläche Struktur  
 Neigungswinkel:  $\pm$  45°  
 Gewindezapfen: M 12 x 1,5  
 Gewindezapfenlänge: 12 mm  
 Gewicht: 2220 g | Maße zur Orientierung: 230 x 210 x 110 mm



9-227

### ► 9-228

#### Kugelenk-Fußteil SPANNFIX MAXI zum AUFSCHRAUBEN

Farbe dunkelgrau metallic, Oberfläche Struktur  
 Neigungswinkel:  $\pm$  45°  
 Größe der Grundplatte: 190 x 155 mm (Löcher  $\varnothing$  10 mm)  
 Gewindezapfen: M 12 x 1,5  
 Gewindezapfenlänge: 12 mm  
 Gewicht: 1850 g | Maße zur Orientierung: 120 x 230 x 150 mm



9-228

### ► 9-229

#### Kugelenk-Fußteil SPANNFIX MAXI zum AUFSCHRAUBEN

Farbe dunkelgrau metallic, Oberfläche Struktur  
 Neigungswinkel:  $\pm$  45°  
 Größe der Grundplatte: 190 x 155 mm (Löcher  $\varnothing$  10 mm)  
 Gewindezapfen: M 12 x 1,5  
 Gewindezapfenlänge: 25 mm  
 Aufnahmefläche:  $\varnothing$  40 mm  
 Gewicht: 1900 g | Maße zur Orientierung: 150 x 230 x 150 mm



9-229

## ZUBEHÖR – SCHONBACKEN

Als Ergänzung bieten wir Schonbacken in verschiedenen Ausführungen an, die durch Magnete an den Stahlbacken fixiert werden.

### Kunststoff-Schonbacken mit Filz

einseitig Filzbelag/Nutenrillen, mit Magnetleiste

100 mm	125 mm	150 mm
9-900-S6100	9-900-S6125	9-900-S6150



NEU

### Kunststoff-Schonbacken

einseitig glatt/Nutenrillen, mit Magnetleiste

100 mm	125 mm	150 mm
9-900-S7100	9-900-S7125	9-900-S7150



### Aluminium-Schonbacken mit Gummi

einseitig Gummibelag/glatt, mit 2 Magnetpunkten

100 mm	125 mm	150 mm
9-900-S8100	9-900-S8125	9-900-S8150



### Aluminium-Schonbacken

mit Profilrillen/glatt, mit 2 Magnetpunkten

100 mm	125 mm	150 mm
9-900-S9100	9-900-S9125	9-900-S9150



### Ersatzbacken Kunststoff Filz 50 mm (Paar)

mit Filzbelag zum Aufkleben

50 mm
9-900-E50-FILZ

