





BIRO Square Pendelleuchte 600 x 600

**Artikel-Nr. 13730164**



BIRO Square Pendelleuchte 600 x 600, struktursilber, quadratisch. Pendelmontage, DeckenmontageAusführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 5.456lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 114°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>13730164</b>
<b>Stand:</b>	21.07.2021 19:56

Ansteuerung	DALI
Farbe	silber
Lichtfarbe	4000 K
Systemeffizienz	124 lm/W
Lichtstrom	5.456 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Systemleistung	44 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	114 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Breite	600 mm
Höhe	100 mm

Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Pendellänge max.	5.000 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC