



### 1726 / 1728 DIGI-MET® Messuhren



1728 502



1726 502

#### Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-spitze M 2,5
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar

- LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksnorm


#### Lieferung

- Karton

#### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

		Messbereich		Ableseung		Genauigkeit		Best. Nr.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	
<b>Ableseung 0,01 mm</b>								
▪		12,5	.5	0,01	.0005	0,02	.001	1728 502
▪		25,0	1.0	0,01	.0005	0,02	.001	1728 506
		50,0	2.0	0,01	.0005	0,02	.001	1728 510
		100,0	4.0	0,01	.0005	0,02	.001	1728 514
<b>Ableseung 0,001 mm</b>								
▪		12,5	.5	0,001	.00005	0,005	.0002	1726 502
▪		25,0	1.0	0,001	.00005	0,005	.0002	1726 506
		50,0	2.0	0,001	.00005	0,008	.0003	1726 510
		100,0	4.0	0,001	.00005	0,009	.0004	1726 514



1739 910

#### Zubehör

	Best. Nr.
Batterie, 3V-Lithium, CR 2450	1998 770
Kabel für USB	1998 720
Kabel für RS 232	1997 501
Kabel für Digimatic	1998 501
Drahtabheber	1739 910