



SIRIUS SIMOCODE ES V17 Professional, Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Premium/Std, Floating-License für einen User Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,zh) enthalten fr,sp,it als Download Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V17 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 10 - 64 Bit (Prof./Enterprise) / Win Server 2016/2019-64Bit Std Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)

Allgemeine technische Daten		
Software-Version		V 17
Produktbeschreibung		Engineering Software für SIMOCODE pro 3UF7; Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Premium; Combo License zur Parallelnutzung der Versionen 2007 und V17 der SIRIUS ES; für alle SIMOCODE pro; Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS/PROFINET; Parametrieren über integrierten Grafikeditor (CFC-basiert); License Key auf USB-Stick
Landessprache der Software		Deutsch, Englisch, Chinesisch enthalten, Französisch, Italienisch, Spanisch als Download
Produktlizenz		Floating License für 1 User
Prozessortaktfrequenz		
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	MHz	3 400
Betriebssystem erforderlich		Windows 10 64 Bit Pro/Enterprise Version 2004 (OS Build 19041) /Version 2009/20H2 (OS Build 19042), Version 1909 (OS Build 18363), Windows 10 64 Bit Enterprise 2016 LTSC (OS Build 14393) / 2019 LTSC (OS Build 17763), Windows Server 2016 / 2019 64 Bit Standard
Softwareklasse		A
Zielsystem		SIMOCODE pro 3UF7
Features		
Produktbestandteil Bausteinbibliothek		Nein
Produktfunktion		
<ul style="list-style-type: none"> Diagnosefunktion gesteuertes Positionieren Simulationsfunktion Technologische Funktion Analysefunktion Bewegungsfunktion Datenerfassungsfunktion Inbetriebnahmefunktion Kommunikationsfunktion Projektierungsfunktion Wartungsfunktion Auswertefunktion Parametrierfunktion 		<ul style="list-style-type: none"> Ja Nein Nein Nein Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Anforderungen		
Speicherkapazität		
<ul style="list-style-type: none"> auf Festplatte erforderlich des Hauptspeichers minimal 	Mbyte Mbyte	50 16
Ausführung des Laufwerks oder Speichermediums erforderlich		
<ul style="list-style-type: none"> CD-ROM-Laufwerk 		Nein

• Diskettenlaufwerk		Nein
• DVD-Laufwerk		Ja
Grafikkarte		
vertikale Bildauflösung der Grafikkarte	pixel	1 080
horizontale Bildauflösung der Grafikkarte	pixel	1 920
Anzahl der Farben der Grafikkarte		16 780 000
Software		
Browser-Software erforderlich		nein
Viewer-Software erforderlich		nein
Approbationen/ Zertifikate		
Sonstige		

[Bestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3ZS1322-6CC15-0YE5>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3ZS1322-6CC15-0YE5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZS1322-6CC15-0YE5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZS1322-6CC15-0YE5&lang=de

letzte Änderung:

05.04.2024 