

VERBINDUNGSLTG. 4 AUF 1 UNGESCHIRMT 10M
 Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm²
 zw. Frontsteckmodul 4x16pol. und Anschlussmodul 1x50pol. mit
 IDC-Steckern, L = 10,0 m



Abbildung ähnlich

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Zielsystem | SIMATIC S7-300 / 1500 |
| Eignung zur Verwendung | Digitale I/O Baugruppen |
| Produkttyp-Bezeichnung | Vollmodularer Anschluß |
| Produkt-Bezeichnung | Rundleitung konfektioniert |

Betriebsdaten / Überschrift

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung / bei DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nennwert • maximal | <p>24 V</p> <p>60 V</p> |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung | <p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p> |

Allgemeine Daten / Überschrift

| | |
|--|---------------------|
| Eignung zum Zusammenwirken | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eingangskarte SPS • Ausgangskarte SPS | <p>Ja</p> <p>Ja</p> |
| Eignung zur Verwendung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • digitale Signalübertragung | <p>Ja</p> |

- analoge Signalübertragung

Nein

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift

| | |
|--|---------------------------|
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Ausführung der Leitung | Rundleitung |
| Leitungslänge | 10 m |
| Polzahl | 50 |
| Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung | 50 |
| Leiterquerschnitt / Nennwert | 0,14 mm ² |
| Farbe / des Kabelmantels | schwarz |
| Außendurchmesser / des Kabelmantels | 10,3 mm |
| Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung | PVC |
| Steckertyp | IDC Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse | Steckerleiste |
| Polzahl / an der Schnittstelle 1 | 16; Seite Frontsteckmodul |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig | Steckerleiste |
| Polzahl / an der Schnittstelle 2 | 50; Seite Anschlussmodul |
| Eignungsnachweis / cULus-Zulassung | Nein |
| Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009 | W |
| Nettogewicht | 1,86 kg |
| letzte Änderung: | 19.10.2020 |