

Drehstapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 180 x 400 x 280 mm, Inhalt 13 l, Aus Polypropylen in rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 187036



Drehstapelbehälter

zur optimalen Ausnutzung der Lagerfläche

Drehstapelbehälter


- Höhe x Länge x Breite 180 x 400 x 280 mm
- Inhalt 13 l
- Auflast 100 kg
- Aus Polypropylen in rot
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfach zu tragen durch Tragegriffe
- Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



Behältertyp	Stapelbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	13 l	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Höhe	180 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Länge	400 mm	rollenbahnggeeignet	ja

Breite	280 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Auflast	100 kg	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung	Tragegriffe
recyclebar	ja	Farbe	rot
stapelbar	ja	Garantie	5 Jahre
nestbar	ja	Gewicht	2 kg
faltbar	nein		

Zubehör

187149		Auflagedeckel, Aus Polystyrol, für Drehstapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 280 mm, Länge x Breite 400 x 280 mm, in grau
--------	---	---

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung