


Gedore Red
GEDORE RED R27100010
Rohrzange 90° SV-Modell
f.D.1 Zoll 320mm

Artikelnummer: 252949



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	65 mm	Ausführung funkenfrei	nein
1000 V isoliert	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Spannweite [mm]	40 mm	Spannweite [inch]	1 Inch
VDE zertifiziert	nein	Rohr-Ø [mm]	40 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,78 kg	Gesamtlänge [mm]	320 mm
Oberfläche	Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen	Material	Chrom-Vanadium-Stahl

Gesamthöhe [mm]	23 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Norm	DIN 5234 - Form A		