

## Bauer Öldichte Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 740 x 1115 x 590 mm, Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen

Artikelnummer: 528076



## Bauer Kippbehälter mit niedriger Bauform

Öldichte Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 740 x 1115 x 590 mm
- Schüttkantenhöhe 430 mm
- Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 59 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 205 mm
- Materialstärke 2 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen



## Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

unterfahrbar ja

Inhalt	0,25 m³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	740 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1115 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	590 mm	Einfahrtaschenabstand	205 mm
Traglast	300 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Höhe Schüttkante	430 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Gefahrstoffeignung	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	blau // RAL5012
Materialstärke Wanne	2 mm	Farbe Ausführung	blau
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	59 kg
Kippsicherung	Federkippsicherung		

## Zubehör

500412		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,25 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528107		Rollensatz, für Kippbehälter, Bereifung Vollgummi, Durchmesser 200 mm

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau