




BW 30.18



- Frontplatte 53 x 28 mm
- Rastfeder integriert
- mit Universalanschluss
- Anschlüsse fingersicher nach VBG 4
- Einbauöffnung: 50 x 25 mm

Betriebsstundenzähler BW 30 · BG 30 für Schalttafel-Einbau · Wechsel-/Gleichstrom

Technische Daten	BW 30.18 Wechselstrom	BG 30.18 Gleichstrom
Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50 Hz (Standard) alt. 115 V, 50 Hz alt. 24 V, 50 Hz	12–48 VDC
Sonderspannungen	–	5–24 V, 36–120 VDC, 100–300 VDC
Andere Spannungen	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderfrequenz	60 Hz	–
Spannungstoleranz	±15%	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,11 W	ca. 20 mW bei 12 VDC
Zählkapazität	99999 Std.	99999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,01 Std.	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	schnellaufend	LED
Zulässige Umgebungstemperatur	–15°...+50°C	–10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast	
Anschlussart	Universalanschluss: Schraub- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm	
Schutzart (DIN EN 60529)	Front IP 54	Front IP 54
Schutzklasse	II bei bestimmungs- gemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

Zubehörteile

Spannbügel 715.005

Bestellnummern	Ausführung
▼ BW 30.18	Wechselstrom
▼ BG 30.18	Gleichstrom

▼ Gehäusefarbe