

Produktdatenblatt

2477PJO100P30

EAN 4031582050387

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grauspurlos, Gleitlager, Anschraubloch

Die Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.

Optional:

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.



Rad-Ø	100 mm
Reifenbreite	32 mm
Rückenloch	11 mm
Ausladung	43.5 mm
Störkreis-Ø	262 mm
Bauhöhe	135 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.716 Kg / daN
Tragfähigkeit	80 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	160 Kg / daN
Härte der Lauffläche	A 87 Shore

Varianten:

