

JALAS® 3800R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, goede grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, sandalen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

VERZAMELING Respiro

PLATFORM Stabilizator

BOVENMATERIAAL Microvezel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, TPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Velcro®

KLEUR Zwart, rood, blauw



RESPIRO

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 3800R RESPIRO

KENMERKEN

Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid 3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX gebaseerd op gepatenteerde technologieën', geperforeerd, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, stabilisator, geperforeerd voorgedeelte, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, droge omgevingen, schone omgevingen



CE



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Ergothan schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-11-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3800R RESPIRO

VOLDOET AAN
EN ISO 20345:2011

BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm

BGR 191: Orthopedische schoeiselaanpassing volgens Duitse BGR 191. Schoeisel is getest met aangepaste of orthopedische inlegzolen in overeenstemming met norm EN ISO 20345



CE



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Stabilisator



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-11-15

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com