

MTS Einphasen Sicherheitstransformator



P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
40 VA
Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



stay connected




Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Eingang

Eingangsspannung	230/400 V AC
Eingangsstrom	0.24 A (230 V AC); 0.14 A (400 V AC)
Einschaltstrom	1.61 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	1.83 A (230 V AC); 1.02 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Allgemeine Daten

Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Bohrung Ø	4.8×8.4 mm
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Befestigungsmaße a × b × c	56×56×4.8 mm
Abmessungen H × B × T	79×78×93 mm
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung	40 VA

Kaufmännische Daten

EAN	4048879078559
eClass	27031302
Mindestbestellmenge	1

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/17

Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85043180