

Artikelnummer: 122770

Kurzbeschreibung: Hoekbeschermprofiel type A +, 1 m/stuk, zwart

Langbeschreibung: Hoekbeschermprofiel type A +: [ul] Dempt zelfs de hardste stoten en waarschuwt voor gevare zones De flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren bij randen, uitstekende voorwerpen en hindernissen Ze vangen harde stoten op en voorkomen zo ook stootletsel en beperken botsingschade Gebruik voor transportwegen binnen het bedrijf, op machines en voertuigen of op wanden en doorgangen binnen en buiten Door een bijzonder productieproceda© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging Levering in stukken van 1 meter Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) Bestand tegen temperaturen van -40-° tot +100-° C Binnen en buiten te gebruiken Brandveilig conform DIN EN 13501-1 Klasse E Type A+: rond, (bxh) 60 x 50 mm (r 35 mm)

