

**Artikelnummer:** 125090

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen, gebogen duwbeugel, 3 etages

**Langbeschreibung:** Etagewagen, gebogen schuifbeugel, 2 of 3 etages, draagvermogen 250 kg: De etagewagen is verkrijgbaar met 2 of 3 legborden en een draagvermogen van 250 kg. De etagewagen is voorzien van een offset duwbeugel. Dankzij de gebruikte materialen is de etagewagen bijzonder robuust en stabiel. De etagewagen is voorzien van zeer sterke MDF-platen die aan beide zijden zijn voorzien van een laag uit beukenhout. U bepaalt zelf of u de etagewagen met 2 of 3 verdiepingen wilt ontvangen. Elk laadvlak van de etagewagen is 990 mm lang en 590 mm breed. Dankzij 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen met TPE-banden is de etagewagen zeer wendbaar en gemakkelijk te besturen. Beide zwenkwielen hebben ook wielremmen. De etagewagen is ook uitgerust met een offset duwbeugel op 930 mm of 980 mm hoogte. Het 15 mm hoge metalen frame van de etagewagen voorkomt dat voorwerpen naar beneden vallen. Meer details: Vloeren: naar keuze 2 of 3 Offset duwbeugel Greephoogte: 1020 mm 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen met TPE-banden, beide zwenkwielen hebben ook remmen De zeer sterke MDF-platen zijn aan beide zijden voorzien van een laag uit beukenhout. Metalen rand, 15 mm hoog, poedercoating blauw (RAL 5010) Draagvermogen: 250 kg TPE-wielen: ø 125 mm Afmetingen laadoppervlak: l 990 x b 590 mm Afmetingen: l 1110 x b 600 x h 930 mm

