

# Ausblaspistolen & Düsen - Standard



## Ausblaspistolen Standard

**Werkstoffe:** Gehäuse: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmenschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz  
**Düsegewinde:** M 12 x 1,25\*\*

**Vorteile:** • Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.

Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)	Typ mit Lärmenschutzdüse	Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 und Schutzschild	Typ ohne Düse, mit Innengewinde M 12 x 1,25**	Anschluss
<b>mit Innengewinde</b>				
BLP 14	BLP 14 LD	BLP 14 SS	BLP 14 OD	G 1/4" Innengewinde
<b>mit Schlauchanschluss</b>				
BLP 6	BLP 6 LD	BLP 6 SS	BLP 6 OD	6 mm Schlauchanschluss
BLP 9	BLP 9 LD	BLP 9 SS	BLP 9 OD	9 mm Schlauchanschluss
BLP 13	BLP 13 LD	BLP 13 SS	BLP 13 OD	13 mm Schlauchanschluss
<b>mit Kupplungsstecker</b>				
BLP KS 5	---	---	---	NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS	BLP KS LD	BLP KS SS	BLP KS OD	NW 7,2 Kupplungsstecker*
<b>Ersatzteile</b>				
BLP 14 REP	Reparaturset für Ausblaspistolen, Standard			

\* Standardkupplung, \*\* zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.


## Dosierbare Ausblaspistolen mit Kurzdüse Standard

**Werkstoffe:** Gehäuse: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR  
**Düsegewinde:** M 12 x 1,25\*\*

**Vorteile:** • Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.  
 • Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.  
 • Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.

Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)	Typ ohne Düse, mit Innengewinde M 12 x 1,25**	Anschluss
<b>mit Innengewinde</b>		
BLP 14 DOSI	BLP 14 DOSI OD <span style="color: red;">NEU</span>	G 1/4" Innengewinde
<b>mit Schlauchanschluss</b>		
BLP 6 DOSI	---	6 mm Schlauchanschluss
BLP 9 DOSI	---	9 mm Schlauchanschluss
BLP 13 DOSI	---	13 mm Schlauchanschluss
<b>mit Kupplungsstecker</b>		
BLP KS 5 DOSI	---	NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS DOSI	---	NW 7,2 Kupplungsstecker*
<b>Ersatzteile</b>		
BLP 14 DOSI REP	Reparaturset für Ausblaspistolen mit Dosierventil	

\* Standardkupplung, \*\* zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.



## Ausblaspistolen-Set mit Spiralschlauch Standard

**Betriebsdruck:** max. 10 bar  
**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C

**Vorteile:** • Mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.  
 • Axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum  
 • Sofort verwendbar  
 • Universell einsetzbar, da mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker NW 7,2 ausgestattet

Arbeitslänge 2,5 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 7,5 mtr.	Schlauch Ø außen x innen
SPKD 148/2,5 BLP	SPKD 148/5 BLP	SPKD 148/7,5 BLP	8 x 6

## Ausblaspistolen zum Anschluss an Schlauch-Balancer Standard

**Werkstoffe:** Gehäuse: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR

Typ	Düsenbohrung	Anschluss
BLP 14 SZ	1,5	G 1/4" Innengewinde (Luftreinlass von oben)



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.