Produktinformation

PI 40/12/01/2021

Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90



Beschreibung

Hochwertiges Kfz-Hypoidgetrieböl für schwerste Beanspruchungen. Speziell für den Einsatz in Achsantrieben mit **Sperrdifferential** entwickelt. Enthält ausgewählte Zusätze die neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften auch den Reibungskoeffizienten zwischen den Kupplungsscheiben verändert. Dadurch wird der Stick-Slip-Effekt mit dem darauffolgenden Rütteln verhindert. Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen namhafter Kfz-Hersteller

Eigenschaften

- reduziert die Reibung und verhindert Ruckgleiten
- minimiert den Verschleiß

Freigaben

API GL5 • MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

DAF • GM B 040 1010 • Volvo

(Achsen/Sperrdifferential) • Volvo 97311 • ZF TE-ML

05C • ZF TE-ML 21C

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)

SAE J306

Dichte bei 15 °C

0,9 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40 °C

195 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100 °C 17,8 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -12 °C (Brookfield) <= 150000 mPas

ASTM D 2983-09

Viskositätsindex 99

DIN ISO 2909

Pourpoint -18 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 220 °C

DIN ISO 2592

Farbzahl (ASTM) 3,5

DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für höchstbelastete Fahrzeuggetriebe, insbesondere Achsantriebe mit Hypoidverzahnung sowie mit und ohne Sperrdifferential.



Anwendung

1 I lose Ware

Betriebsvorschriften der Kfz-, Getriebehersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	1410 D-GB-I-E-P
1 l Dose Kunststoff	3660 D-NL-F-GR-ARAB
20 l Kanister Kunststoff	4706 D-GB
60 l Fass Blech	4707 D-GB
205 l Fass Blech	3596 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

1292 D-GB