




8026 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

- › Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk.
- › Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängehaken.
- › Stufen vorne mit Holm bündig.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten.
- › Abmessung der Plattform 250×250 mm.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12	14
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Arbeitshöhe	ca. m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Reichhöhe	ca. m	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite oben/unten	ca. mm	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Schrittlänge	ca. m	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht	ca. kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
EAN-Code		4019502316119	4019502316126	4019502316133	4019502342316	4019502316140	4019502316157	4019502316164	4019502340107
Best.-Nr.		802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:

- › 4 Federrollen+2 starre Streben inkl. Montage
Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)
Bei den schwenkbaren Federrollen am Leiterteil* ist eine Rolle mit Feststellbremse versehen.
Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 6 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen, siehe Seite 179.
- › Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage, siehe Seite 179.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Leiterteil	2 schwenkbare Rollen*	2 schwenkbare Rollen*	2 starre Rollen	2 starre Rollen
Stützteil	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen	2 starre Rollen	2 schwenkbare Rollen
Streben	2 starre Streben	2 starre Streben	2 starre Streben	2 starre Streben



schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse



schwenkbare Rolle mit Feststellbremse



starre Rolle



starre Strebe

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054838, siehe auch Seite 192.
- › Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054964, siehe auch Seite 186.