

Artikelnummer: 186720

Kurzbeschreibung: LED-Arbeitsplatzleuchte 4 Work

Langbeschreibung: LED-Arbeitsplatzleuchte 4 Work: spezieller Streufilter, sorgt für gleichmäßiges und powervolles Licht Touch-Switch-Schalter am Leuchtenkopf LED 8 W, 736 Lumen, 5500 Kelvin LED-Lebensdauer: 25.000 Stunden max. Ausladung: 700 mm max. Höhe: 720 mm Armlänge: 360 x 360 mm Leuchtenfuß: B 120 x L 198 mm Klemme: Öffnung 5 - 45 mm Leuchtenkopf: B 117 x L 233 mm Lieferung inkl. Fuß und Klemme Energieeffizienzklasse: "A" Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h.

EAN/GTIN: 7612176073554

