

**Artikelnummer:** 306416

**Kurzbeschreibung:** Stufen-Regalleiter, aluminium, fahrbar, 10 Stufen

**Langbeschreibung:** Stufen-Regalleiter, aluminium, für Rundrohrschienenanlage, fahrbar: Alu-Stufen-Regal-Leiter mit integriertem KopffahrwerkSystem für Rundrohrschienenanlage (Durchmesser: 30 mm) Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand Zwei selbstarretierende Bremsrollen (Durchmesser: 80 mm) für leichtes Verfahren und in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen für sicheren Stand während der Benutzung der Leiter Leiterneigung 21-Grad und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich 10 stufige Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk und 2 selbstarretierende Bremsrollen für Rundrohr-Schienenanlage



**EAN/GTIN:** 4009199819352