

## Fassroller

Traglast 100 kg, Ladefläche Ø 400 mm, Kapazität 1 x 60-Liter-Fass, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 235756



### Fassroller

- Traglast 100 kg
- Ladefläche Ø 400 mm
- Kapazität 1 x 60-Liter-Fass
- Plattform offen
- mit Lenkstange
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 60 mm
- mit Polyamid-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Fassroller	Bereifung	Polyamid
Traglast	100 kg	Durchmesser Rad	60 mm

Durchmesser Ladefläche	400 mm	Höhe	135 mm
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	Länge	440 mm
Plattform	offen	Breite	420 mm
Transportwagen Ausstattung	Lenkstange	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	ja	Gewicht	7,4 kg