



Auflade-Pulver-Löscher

Pulver-Feuerlöscher (Aufladetechnik) zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C, für Brandgut unterschiedlichster Art. Gefüllt mit Euro-Troxin S, innenliegende CO²-Treibgasflasche. Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststoff, praktische Einhandbedienung.

+ extrem hohe Löschkraft



Abbildung ähnlich

Technische Daten:	6 kg	9 kg
Leistungsklasse A	34 A	43 A
Leistungsklasse B	183 B	183 B
Leistungsklasse C	ja	ja
Löschleistung	10 LE	12 LE
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C
Gewicht in kg	10,9	14,9
Maße (B x H in cm)	31,2 x 54,5	32,0 x 54,5

Inhalt:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
6 kg	MB 245523	
9 kg	MB 245524	



Auflade-Schaum-Löscher

Schaum-Feuerlöscher (Aufladetechnik) zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. Praktische Einhandbedienung, Sprühdüse, Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff und Messing, gefüllt mit 6l Minimaxol mit Additiven, integrierte CO²-Treibgasflasche, hohe Löschwirkung durch Kombination mehrerer Löscheffekte.

+ Kombination mehrerer Löscheffekte



Abbildung ähnlich

Technische Daten:	6 l	6 l, frostsicher
Leistungsklasse A	34 A	13 A
Leistungsklasse B	183 B	144 B
Löschleistung	10 LE	4 LE
Arbeitstemperatur	0 bis +60 °C	-30 bis +60 °C
Gewicht in kg	11,4	12,5
Maße (B x H in cm)	31,2 x 54,5	31,2 x 55,0

Ausführung:	Inhalt:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
nicht frostsicher	6 l	MB 245509	
frostsicher	6 l	MB 195022	

MINIMAX Auflade-Löscher



Auflade-Wasser-Löscher

Wasser-Feuerlöscher (Aufladetechnik) zur Bekämpfung von Bränden fester, Glut bildender Stoffe. Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff, Einhandbedienung, Sprühdüse, innenliegende CO²-Treibgasflasche. Umweltfreundliches, fluorfreies Löschmittel: Hydroxol-blue.

+ hohe Löschleistung in der Brandklasse A

+ Löschmittel gut biologisch abbaubar



Abbildung ähnlich

Technische Daten:	6 l	9 l
Leistungsklasse A	34 A	43 A
Löschleistung	10 LE	12 LE
Arbeitstemperatur	0 bis +60 °C	0 bis +60 °C
Gewicht in kg	11,3	15,4
Maße (B x H in cm)	31,2 x 54,5	32,0 x 54,5

Inhalt:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
6 l	MB 245500	
9 l	MB 245501	



Auflade-Fettbrand-Löscher

Fettbrand-Feuerlöscher (Aufladetechnik) für Küchenbetriebe. Druckhebel-Armatur für praktische Einhandbedienung, Sprühdüse, innenliegende CO²-Treibgasflasche, gefüllt mit Febramax (nicht frostsicher!). Brennende Flüssigkeit wird verseift.

+ brennende Flüssigkeit wird verseift

+ hochwirksam bei Speiseöl- und Speisefettbränden



Abbildung ähnlich

Technische Daten:	3 l	6 l
Leistungsklasse A	13 A	21 A
Leistungsklasse B	70 B	113 B
Leistungsklasse F	40 F	75 F
Löschleistung	4 LE	6 LE
Arbeitstemperatur	0 bis +60 °C	0 bis +60 °C
Gewicht in kg	6,8	11,5
Maße (B x H in cm)	26,0 x 39,0	31,2 x 54,5

Inhalt:	Best.-Nr.:	Preis: EUR
3 l	MB 245506	
6 l	MB 245507	