

## BLINDNIETMUTTERN FLACHKOPF


RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,  
SCHAFTENDE GESCHLOSSEN

## BLIND RIVET NUTS (INSERTS) FLAT HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,  
CLOSED TYPE


## ECROUS À SERTIR (INSERTS) TÊTE PLATE







TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,  
EXTRÉMITÉ FERMÉE




Edelstahl A2 [ AISI 302 ]  
Stainless steel A2 [ AISI 302 ]  
Acier inox A2 [ AISI 302 ]







### M 3

D1 = 4,9 mm  
D2 = 7,0 mm  
L1 = 5,5 / 6,9 mm  
k = 0,9 mm  
 5,0 mm


		CODE				
4,9 x 15,5 mm	0,5 - 2,5 mm	75503 10010	4000 N	1,2 Nm	250	20000 *
4,9 x 16,5 mm	2,5 - 4,0 mm	75503 10011			250	20000 *







### M 4

D1 = 5,9 mm  
D2 = 9,0 mm  
L1 = 6,2 / 7,7 mm  
k = 1,0 mm  
 6,0 mm


		CODE				
5,9 x 16,5 mm	0,5 - 3,0 mm	75504 10010	6800 N	3,0 Nm	250	10000 *
5,9 x 18,0 mm	3,0 - 4,5 mm	75504 10011			250	10000 *







### M 5

D1 = 6,9 mm  
D2 = 10,0 mm  
L1 = 6,7 / 9,0 mm  
k = 1,0 mm  
 7,0 mm


		CODE				
6,9 x 19,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75505 10010	10000 N	6,0 Nm	250	5000 *
6,9 x 21,5 mm	3,0 - 5,5 mm	75505 10011			250	5000 *







### M 6

D1 = 8,9 mm  
D2 = 13,0 mm  
L1 = 7,3 / 9,7 mm  
k = 1,5 mm  
 9,0 mm

		CODE				
8,9 x 22,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75506 10010	15000 N	10,0 Nm	250	3000 *
8,9 x 24,5 mm	3,0 - 5,5 mm	75506 10011			250	3000 *

### M 8

D1 = 10,9 mm  
D2 = 16,0 mm  
L1 = 8,7 / 10,5 mm  
k = 1,5 mm  
 11,0 mm

		CODE				
10,9 x 26,5 mm	0,5 - 3,0 mm	75508 10010	27000 N	24,0 Nm	250	2000 *
10,9 x 29,0 mm	3,0 - 5,5 mm	75508 10011			250	2000 *

\* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications