

Helge Nyberg

chariot roulant

Ergobjörn Modell 86

1 plateforme avec revêtement antidérapant, plateau longueur x largeur 580 x 680 mm, plateforme en bois, cadre galvanisé brillant, 3 roues, avec bandage élastique

Numéro d'article: 146197



HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Chariot roulant Ergobjörn Modell 86

Plateforme avec châssis à charge amovible

chariot roulant

- 1 plateforme avec revêtement antidérapant
- Pédale de frein sur la roue arrière
- guidon avec poignées en caoutchouc et sonnette
- plateau longueur x largeur 580 x 680 mm
- hauteur de charge 270 mm
- force 50 kg
- plateforme en bois
- rehausses : rambarde, rambarde amovible
- cadre galvanisé brillant
- en tube d'acier Ø 22 mm
- 3 roues
- avec bandage élastique
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	Véhicule de transport	largeur de plateau	680 mm
Type de véhicule	chariot roulant	hauteur de charge	270 mm

matériau de cadre	tube d'acier Ø 22 mm	roues	3 pièce
type de frein	Pédale de frein sur la roue arrière	pneumatique	élastique
plateforme	1 plateforme avec revêtement antidérapant	Ø de roue	200 mm
équipement véhicule	guidon avec poignées en caoutchouc, sonnette	largeur de roue	46 mm
rehausses	rambarde	roulement	roulement à billes
fonction rehausses	rambarde amovible	matériau de plateforme	bois
charge	150 kg	surface de cadre	galvan. brillant
charge par niveau	50 kg	garantie	10 années
longueur de plateau	580 mm	Poids	36 kg