

fetra **chariot à plateaux** **GREY EDITION**

force 400 kg, 4 niveaux avec
tablette de rétention, plateau
longueur x largeur 850 x 500 mm,
plateau(x) étanche à l'huile par
soudure, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7016 gris anthracite, avec
bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215391

fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

3 plateaux






chariot à plateaux

- force 400 kg
- 4 niveaux avec tablette de rétention
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 870 x 1021 x 500 mm
- plateau(x) étanche à l'huile par soudure
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à étagères	rehausses	barre de poussée et plateau
charge	400 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	850 mm	Sens de la poignée	horizontal
largeur de plateau	500 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	4 pièce	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de niveau	tablette de rétention	pneumatique	TPE
force plateau	200 kg	Ø de roue	160 mm
exécution plateau(x)	étanche à l'huile par soudure	roulement	roulement rainuré à billes
Rebord de tableau	acier	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Hauteur du bord	40 mm	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	870 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
longueur	1021 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	500 mm	garantie	10 années
matériau	tube d'acier	Poids	46 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant