

RAU

armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 1035 x 770 x 650 mm, 5 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en métal



RAU.



Numéro d'article: 231129



armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1035 x 770 x 650 mm
- 5 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x180 mm/1x210 mm
- structure en acier
- Avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente et champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en





RAL5010 bleu gentiane

- panneau en métal
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie




Détails techniques



type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	acier	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1035 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
largeur	770 mm	verrouillable	oui
profondeur	650 mm	système de fermeture	serrure cylindrique à goupilles
nombre de tiroirs	5 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	4x180 mm/1x210 mm	champ d'inscription	oui
capacité de charge de tiroir	100 kg	poignée	poignée barre sur toute la largeur
hauteur utile de tiroir (détaillé)	hauteur frontale - 15 mm	roulant	non
largeur utile du tiroir	490 mm	exécution surface d'appui	bord de déroulement
profondeur utile du tiroir	560 mm	matériau de plaque	métal
équipement armoire	tiroirs	épaisseur de panneau	25 mm
glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique	livraison	livré monté
extension tiroir	90 %	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	100 kg

Accessoires

231167		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 680 x 560 mm
231170		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 3 séparateurs longitudinaux + 16 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 680 x 560 mm
231173		Kit de compartimentage, avec 24 compartiments, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 680 x 560 mm, en noir
231174		tapis de sol anti-dérapage pour établi, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 360 mm, hauteur 2 mm, en noir

Cela s'adapte aussi ...

158965		balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g
184197		Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu

217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
530330		tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes