

## dérouleur de tuyaux

boîtier plein, longueur de tuyau 20 m, pour eau, DN 12

Numéro d'article: 525982



## Enrouleurs de tuyaux

### pour eau

dérouleur de tuyaux


- en plastique en vert
- boîtier plein
- longueur de tuyau 20 m
- pour eau
- DN 12
- raccordement 1/2"
- enrouleur de tuyaux avec buse multifonction réglable manuellement
- pour fixation murale ou au plafond
- avec tuyau en PVC
- résistance la température jusqu'à 60 °C
- livré matériel de fixation inclus

## Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	matériau	plastique
type de boîtier	plein	couleur	vert
longueur de tuyau	20 m	tuyau/câble incl.	oui
Diamètre intérieur	DN 12	matériau de tuyau	PVC
raccordement	1/2"	résistant à la chaleur	jusqu'à 60 °C

fluide	eau	volume de livraison	matériel de fixation inclus
installation	mur/plafond	Poids	7,85 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm