

Magnetspule VACF-B-C1-7A

Teilenummer: 8030814

FESTO

Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-20 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	nach EN 175301-803 Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer