

Volltürkühlschrank KU 360 grau

Gewerbe-Kühlschrank mit 230 Liter Nutzinhalt. Außenmaterial Stahlblech grau lackiert, innen ABS Kunststoff weiß. Innenraum mit 5 Rosten B x T 502 x 355 mm, höhenverstellbar und 1 Bodenrost mit einer maximalen Tragkraft von 50 kg je Rost.



Artikel-Nr.: 9190364
GTIN: 4059395030723



Produktvorteile:

- Umluft-Gewerbe-Kühlschrank
- 230 Liter Nutzinhalt
- Außenmaterial Stahlblech grau lackiert
- Innenmaterial ABS Kunststoff weiß,
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Roste B x T 502 x 355 mm
- Roste höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- Maximale Tragkraft je Rost 50 kg

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	KU 360
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm
Abmessungen innen:	
Breite	502 mm
Tiefe	453 mm
Höhe	1518 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech, grau beschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff grau
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,391 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	58 kg
Serienzubehör	5 Roste 502 x 355 mm höhenverstellbar, 1 Bodenrost Tragkraft max. 50 kg je Rost


Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Kältemittel

Umluft
Ja
Automatisch
R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D
Luftschallemission 50 dB
Bruttinhalt 350 l
Nutzinhalt Kühlung 230 l
Kategorie Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr 735 kWh
Energieeffizienzklasse D
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart LED
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost für KU 360

GTIN: 4059395040685

Artikel-Nr.: 832762

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de