

Messuhr 40 mm Außendurchmesser 0,001 mm Skalenteilungswert 1 mm Messspanne



Klein-Messuhren; Nr. 33009, 33010 und 33018 nicht in DIN 878 enthalten; Die Klein-Messuhren mit 23,5 mm langem Schaft werden als Spezialausführung für die SUBITO und DIATEST Innen-Feinmessgeräte verwendet; Besonderheit stoßgeschützt; Außen-Durchmesser 40 mm; Skalenteilungswert 0,001 mm; Messspanne 1 mm; Anzahl der Zeiger 2; Eine Umdrehung des großen Zeigers 0,2 mm; Ausführung Außenring Kunststoff; Schaftausführung normal

Messkraft:	1,2 Newton
Besonderheit:	stoßgeschützt
Außen-Ø:	40 Millimeter
Skalenteilungswert:	0,001 Millimeter
Messspanne:	1 Millimeter
Anzahl der Zeiger:	2 Stück
Eine Umdrehung des großen Zeigers:	0,2 Millimeter
Ausführung Außenring:	Kunststoff Millimeter
Schaftausführung:	normal
Zusatz:	stoßgeschützt
Stoßschutz:	ja